



Nagy teljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93, Tartalom: 5l



Rendelési adatok

Rendelés száma	084210 5
GTIN	2050000966071
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).

Felhordás kenőecsettel, szórópalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget.**

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát.**

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **forgácsoláshoz** (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint **formázáshoz**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható alapanyagok** pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlóak megmunkálásánál. Ideális **színesfémekhez**.

Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.

Műszaki leírás

Kivitel	Kanna
Szín	borostyán színű

Kinematikus viszkozitás	30 mm ² /s
Lobbanáspont	> 180 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 40 °C
Tartalom	5 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj