



Köszörű- és ellenőrzősatuk orsóval, rozsdamentes, Pofaszélesség A: 100mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	363600 100
GTIN	4045197313591
Árucikk kategória	38F

Leírás

Kivitel:

· **Acél edzett; minden oldalon köszörült.**

Alkalmazás 4 különböző oldalon (alap-, homlok- és oldalfelületek).

Mágnesezhető krómacél – **rozsdamentes**, (agresszív korrodáló hűtő- és kenőanyagokkal végzett munkákhoz).

Funkció:

Leszorító rendszer – A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

Alkalmas függőleges szikraforgácsoláshoz is.

Pontosság:

0,003 mm / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).

Tartalom:

Hajtókar.

Műszaki leírás

Súly	9,5 kg
Teljes hossz a	270 mm
Maximális befogási tartomány b	140 mm
Pofaszélesség A	100 mm

Pofamagasság C	40 mm
Teljes szélesség B	100 mm
Termék fajtája	Ellenőrző satu