



Precíziós kis mérőóra IP67 olaj- és vízálló, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 5/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	432650 5/40
GTIN	4031452101812
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Olaj- és vízálló, ütésvédett.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,8 - 1,2 N
Méréstartomány	5 mm
Ház Ø	40 mm
Kalibrálás	C1

Skálaérték	0,01 mm
Leolvasás / mutatófordulat	0,5 mm
Szabvány	DIN 878
IP védettségi osztály	IP 67
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	12 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 40 mm	434835 40
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Mérőóra üveg Típus 40	432010 40

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Külső gyűrű mérőórához Típus 40	432020 40
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Billenthető tapintó	434912
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15

Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30