


**Furatmikrokátor OSIMESS, Méréstartomány: 8-12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435010 8-12
GTIN	2050001047915
Árucikk kategória	46D

Leírás**Kivitel:**

OSIMESS furatmikrokátor kisméretű 1 mm-nél nagyobb furatokhoz. DLC bevonatú tapintófejek (4,5-7,5 mérettől). A kés alakban végződő mérőtű csúcs, amelyre a finomkijelző mérőereje hat, szétfeszíti a hasított tapintófejet. **Ismétlési pontosság 1 µm.**

Felhasználás:

A névleges mérettől való eltérések és alakhibák, pl. excentricitás vagy kúposág megállapítása.

Tartalom:

Tapintófejekkel, keményfém mérőtűvel, standard tartóval (finomkijelző és beállító gyűrűk nélkül).

Opcionális tartozék:

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., mérőasztal 435020 sz.

Figyelem:

20 mm-ig terjedő méréstartományú kivitelek és zsákfuratokhoz való kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Méréstartomány	8 - 12 mm
Effektív alkalmazási tartomány	7,7 - 12,5 mm

Mérésmélység	45 mm
HM mérőtűk száma	2
Tapintók száma	6
Ismétlési pontosság	1 µm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Furatmikrokátor

Tartozék

Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Acél beállítógyűrű készlet (méretek mint a tapintófejeknél) Méréstartomány 8-12 mm	435030 8-12
Szögidom OSIMESS-hez Névleges méréstartományhoz 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mérőasztal OSIMESS-hez Gyártó jelölése OSM6	435020 OSM6
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Tapintófej OSIMESS furatmikrokátorokhoz Felhasználási tartomány 8,20-8,80 mm	435015 8,20-8,80
Mérőasztal OSIMESS-hez Gyártó jelölése OSM5	435020 OSM5
Készüléktartó visszahúzó gomb nélkül Névleges méréstartományhoz 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Készüléktartó visszahúzó gombbal Névleges méréstartományhoz 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6