



Precíziós kis mérőóra, Méréstartomány / ház Ø: 10/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	432500 10/40
GTIN	2050001064141
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Precíziós kis mérőórák robusztus fémházzal, befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Nagyon nagy méréstartomány (10 mm) nagyon kis méret mellett (Ø 40 mm).

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,7 - 1,2 N
Ház Ø	40 mm
Méréstartomány	10 mm
Skálaérték	0,01 mm
Kalibrálás	C1
Leolvasás / mutatófordulat	1 mm

Szabvány	DIN 878
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	15 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10

Tartozék

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40

Billenthető tapintó	434912
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház Ø 40 mm	434835 40
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Külső gyűrű mérőórához Típus 40	432020 40
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20

Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Mérőóra üveg Típus 40	432010 40
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100