



## Köszörű- és ellenőrzősatuk orsó nélkül, Pofaszélesség A: 65mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	363650 65
GTIN	4045197313614
Árucikk kategória	38F

### Leírás

#### Kivitel:

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszelve. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszelve. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

#### Funkció:

**Leszorító rendszer** – A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

#### Felhasználás:

**Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.**

#### Pontosság:

**0,003 mm** / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).

### Műszaki leírás

Teljes hossz a	230 mm
Súly	4,3 kg
Maximális befogási tartomány b	130 mm
Pofaszélesség A	65 mm
Pofamagasság C	37 mm
Teljes szélesség B	65 mm

Termék fajtája

Ellenőrző satu