

Mitutoyo**Finom mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 1/58 mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	433200 1/58
GTIN	4946368423418
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Méreték DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg. Befogószár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült. Nagyon precíz kivitel. A mérőmű legfontosabb részei drágakő **csapágyazásúak**. Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz**. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

Méreték DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

Különleges tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Szabvány: Gyári szabvány

Kalibrálás: C2

Skálaérték: 0,001 mm

Leolvasás / mutatófordulat: 0,2 mm

Eltérési tartomány f_e : 5 μ m

Teljes eltérési tartomány f_{ges} : 7 μ m

Mérőerő: 0,9 - 1,5 N

Műszaki leírás

Eltérési tartomány f_e	5 μ m
Mérőerő	0,9 - 1,5 N
Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm
Skálaérték	0,001 mm
Méréstartomány	1 mm
Kalibrálás	C2
Ház \emptyset	58 mm
Teljes eltérési tartomány f_{ges}	7 μ m
Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Termék fajtája	Messuhr

Szolgáltatások

Kalibrálás Analóg mérőóra 0,001 Max. mérésstartomány 5 mm	013220 5
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	013250 12,5

Tartozék

Mágneses hátfal mérőórákhoz Ház \emptyset 58 mm	434836 58
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2