

**Mahr****Hajlított mérőóra tartó 60°, Befogási hossz: 25mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 434918 25     |
| GTIN              | 4059192016234 |
| Árucikk kategória | 43A           |

**Leírás****Kivitel:**

Hajlított tartó Ø 8 mm h6 befogószárú mérőórákhoz.

M2,5 csatlakozó menet minden tapintó formához. **Mérőcsap útja = 3 mm.**

**Tartalom:**

Standard mérőbetét keményfém gömbbel (Ø 3 mm)

**Műszaki leírás**

|   |         |
|---|---------|
| Csatlakozó menet                                | M2,5    |
| Tartó hossza L <sub>2</sub> (befogószár nélkül) | 49,3 mm |
| Befogószár Ø                                    | 8 mm    |
| Mérőcsap út                                     | 3 mm    |
| Befogási hossz L <sub>1</sub>                   | 25 mm   |
| Termék fajtája                                  | Tartó   |

