




## Köszörű- és ellenőrzősatuk orsó nélkül, Pofaszélesség A: 100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	363650 100
GTIN	4045197313621
Árucikk kategória	38F

### Leírás

#### Kivitel:

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszeldje. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszeldje. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

#### Funkció:

**Leszorító rendszer** – A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

#### Felhasználás:

**Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.**

#### Pontosság:

**0,003 mm / 100 mm** értéken belül (rendszerpontosság).

### Műszaki leírás

Maximális befogási tartomány b	160 mm
Teljes hossz a	270 mm
Súly	9,5 kg
Pofaszélesség A	100 mm
Pofamagasság C	40 mm
Teljes szélesség B	100 mm

Termék fajtája

Ellenőrző satu