



## Precíziós nagy mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 10/100mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma 432900 10/100

GTIN 4031452100419

Árucikk kategória 46C

### Leírás

#### Kivitel:

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás. Nagyobb külső óra Ø-vel és extra nagy osztásvonal-távolságokkal, **ütésvédett** mérőhajtómű. Mattkrómozott sárgaréz ház. Edzett és köszörült Ø 8 mm h6 befogószárral. A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához. Külső gyűrű 2 állítható tűrésjelzővel. Központi mutató 1/100 mm-es leolvasáshoz, a melléskála kis mutatója 1 mm-es leolvasáshoz.

#### Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

### Műszaki leírás

Mérőerő 1 - 1,8 N

Leolvasás / mutatófordulat 1 mm

Ház Ø 100 mm

Skálaérték 0,01 mm

Kalibrálás C1

Méréstartomány	10 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	17 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10

## Tartozék

Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10

Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4

Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40