




Köszörű- és ellenőrzősatuk orsó nélkül, Pofaszélesség A: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	363650 125
GTIN	4045197313638
Árucikk kategória	38F

Leírás

Kivitel:

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszeldje. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

Tolja a mozgó pofát kézzel a munkadarabra és reteszeldje. **Kioldáskor a mozgó pofa automatikusan elemelkedik a munkadarabról.**

Funkció:

Leszorító rendszer – A fellépő szorítóerő leszorítja a mozgó pofát, a megmunkálás közben kizárt a munkadarab elemelkedése vagy berázása.

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkáláshoz és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,003 mm / 100 mm értéken belül (rendszerpontosság).

Műszaki leírás

Teljes hossz a	310 mm
Súly	14,5 kg
Maximális befogási tartomány b	180 mm
Pofaszélesség A	125 mm
Pofamagasság C	43 mm
Teljes szélesség B	125 mm

Termék fajtája

Ellenőrző satu