



Nedvszívó vlies tekercs, 0,14×15 m, Felhasználási terület: UNI



Rendelési adatok

Rendelés száma	084382 UNI
GTIN	2050001710673
Árucikk kategória	08J

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies **rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően.** A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és **szinte minden vegyszerhez alkalmasak.** Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. **Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL** méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). **UNI** méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).

Megerősített, három rétegű szerkezettel rendelkező és 100%-ban szőszmentes tekercsek. A tekercs **háromba van hajtva** (13 / 14 / 13 cm hosszanti perforálással) **adagoló kartonban** szállítva. 50 cm-ként keresztirányú perforálással.

Műszaki leírás

Felhasználási terület	UNI
Festék	szürke
Maximális nedvszívó képesség	24 l

Tartalom db/karton	1
Termék fajtája	Nedvszívó vlies