


**Furatmikrokátor OSIMESS, Méréstartomány: 1,5-4,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	435010 1,5-4,2
GTIN	2050001039965
Árucikk kategória	46D

**Leírás****Kivitel:**

OSIMESS furatmikrokátor kisméretű 1 mm-nél nagyobb furatokhoz. DLC bevonatú tapintófejek (4,5-7,5 mérettől). A kés alakban végződő mérőtű csúcs, amelyre a finomkijelző mérőereje hat, szétfeszíti a hasított tapintófejet. **Ismétlési pontosság 1 µm. Keményfém** tapintófejek.

**Felhasználás:**

A névleges mérettől való eltérések és alakhibák, pl. excentricitás vagy kúposág megállapítása.

**Tartalom:**

Tapintófejekkel, keményfém mérőtűvel, standard tartóval (finomkijelző és beállító gyűrűk nélkül).

**Opcionális tartozék:**

Finomkijelző 434674 sz., induktív finomkijelző 434670 sz., mérőasztal 435020 sz.

**Figyelem:**

20 mm-ig terjedő mérésstartományú kivitelek és zsákfuratokhoz való kivitelek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

**Műszaki leírás**

Ismétlési pontosság	1 µm
Méréstartomány	1,5 - 4,2 mm

Tapintók száma	10
Mérésmélység	17 - 25 mm
HM mérőtűk száma	2
Effektív alkalmazási tartomány	1,5 - 4,2 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	Az ár külön kérésre.
Termék fajtája	Furatmikrokátor

## Tartozék

Szögidom OSIMESS-hez Névleges méréstartományhoz 0,95-20,6 mm	435014 0,95-20,6
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Mérőasztal OSIMESS-hez Gyártó jelölése OSM5	435020 OSM5
Készüléktartó visszahúzó gombbal Névleges méréstartományhoz 0,95-20,6 mm	435013 0,95-20,6
Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm	434807 10
Induktív finomkijelző Extramesse Típus 2001	434670 2001
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Acél beállítógyűrű készlet (méretek mint a tapintófejeknél) Méréstartomány 1,5-4,2 mm	435030 1,5-4,2
Tapintófej OSIMESS furatmikrokátorokhoz Felhasználási tartomány 1,50-1,90 mm	435015 1,50-1,90
Mérőasztal OSIMESS-hez Gyártó jelölése OSM6	435020 OSM6
Készüléktartó visszahúzó gomb nélkül Névleges méréstartományhoz 0,95-20,6 mm	435012 0,95-20,6
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm	434322 12,5