



## Löketszámláló kulccsal



### Rendelési adatok

Rendelés száma	470100
GTIN	4045197235046
Árucikk kategória	42H

### Leírás

#### Kivitel:

Hatjegyű számlálómű kétoldalas hajtással jobboldali mozgatáshoz. A nullázás átdugható kulccsal balról vagy jobbról történhet. Mindkét oldalon kiálló hajtótengely; a mozgatókar a tengelyen állítható. Hajtótengely  $\varnothing$  5 mm, számjegyméret 4,5 mm, kalapácslakkozott ház.

#### Felhasználás:

A gép- és fémiparban stancológépekhez, ollókhoz, présekhez, csomagológépekhez, automatákhoz stb.

Maximum löket: 500 min<sup>-1</sup>

Löketkitérés minimum – maximum: 32 - 60 fok

Szélesség: 70 mm

Magasság: 60 mm

Hossz: 28 mm

### Műszaki leírás

Magasság	60 mm
Löketkitérés minimum – maximum	32 - 60 fok
Szélesség	70 mm
Maximum löket	500 min <sup>-1</sup>
Hossz	28 mm

Számjegy magassága	4,5 mm
Hajtótengely Ø	5 mm
Termék fajtája	Löketszámláló

---

## Tartozék

Nullázó kulcs	470150
---------------	--------