



Acél furatmikrokátor mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 35-60mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 435040 35-60 |
| GTIN | 2050001047953 |
| Árucikk kategória | 46F |

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

SU furatmikrokátor, fix mérőcsap **acélból**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

| | |
|----------------|------------|
| Mérésmélység | 180 mm |
| Méréstartomány | 35 - 60 mm |

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Ismétlési pontosság mérőóra nélkül | 0,5 µm |
| Mérőcsapok száma | 6 |
| Mérőtárcsák száma | 3 |
| Központosító tányér szélessége | 28 mm |
| Csomagolás | Stabil doboz |
| Kalibrálás | C4 |
| Termék fajtája | 2 pontos furatmikrokátor |

Szolgáltatások

| | |
|--|-----------|
| DAkKS kalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm | 023220 60 |
| KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. méréstartomány 60 mm | 023210 60 |

Tartozék

| | |
|--|--------------|
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm | 434674 130/5 |
| Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm | 435142 750 |
| Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 35-90 | 439914 35-90 |
| Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm | 435142 1000 |
| Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm | 435142 2000 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 49 mm | 435085 49 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 39 mm | 435095 39 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 49 mm | 435095 49 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 39 mm | 435085 39 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 46 mm | 484030 46 |
| Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm | 435142 500 |
| Mérőtárcsa 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 1 mm | 435108 1 |

| | |
|---|---------------|
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 40 mm | 484030 40 |
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 250/10 µm | 434674 250/10 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 59 mm | 435085 59 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 54 mm | 435095 54 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 54 mm | 435085 54 |
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 50/1 µm | 434674 50/1 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 44 mm | 435095 44 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 60 mm | 484030 60 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 55 mm | 484030 55 |
| Mérőóra balrafutó skálázással Méréstartomány 10 mm | 434807 10 |
| Acél tapintó Típus 16 | 434900 16 |
| Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm | 435142 1500 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 35 mm | 484030 35 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 45 mm | 484030 45 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 44 mm | 484030 44 |
| Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 25/0,5 µm | 434674 25/0,5 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 59 mm | 435095 59 |
| Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm | 435142 250 |
| Mérőtárca 35 – 60 méréstartományhoz Vastagság 0,5 mm | 435108 0,5 |
| Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001 | 434670 2001 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 35 mm | 435085 35 |
| Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány 12,5 mm | 434322 12,5 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 38 mm | 484030 38 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 42 mm | 484030 42 |
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 36 mm | 484030 36 |

| | |
|--|-----------|
| Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 50 mm | 484030 50 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozAcél Mérő Ø 44 mm | 435085 44 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm | 434920 10 |
| Mérőcsap 35 – 60 mm méréstartományhozHM Mérő Ø 35 mm | 435095 35 |