



Infravörös hőmérsékletmérő készülék, Típus: T2



Rendelési adatok

Rendelés száma	474012 T2
GTIN	4029547011696
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Gyors, érintés nélküli mérés távolról is.

- **Kijelzés: Min. / Max. értékek**
- **Határérték-felügyelet optikai és akusztikus riasztással.**
- **Kicsi és kézre álló megvilágított kijelzővel.**
- **Gyors mérés: 2 mérés/s.**

Valós mérési felület jelölés **2 pontlézerral.**

Tartalom:

Vizsgálati jegyzőkönyv és 1 x elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Opcionális tartozék:

Védőtok 474029 sz.

Műszaki leírás

Hibahatár (0,1 és 400 °C között)	±1,5 vagy ±1,5 % a mért értékből °C
Optika	12 : 1
Hibahatár (-30 és 0 °C között)	±2 vagy ±2 % a mért értékből °C

Súly	200 g
Hossz	75 mm
Méréstartomány	-30 - 400 °C
Beállítható emissziós tényező	0,1 - 1
Szélesség	38 mm
Infravörös felbontás	0,1 °C
Magasság	190 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 6LR61
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I5
Termék fajtája	Hőmérsékletmérő készülék

Szolgáltatások

KalibrálásInfravörös hőmérsékletmérő készülék Típus A	027600 A
---	----------

Tartozék

Hőmérsékletérzékelő K típus Típus OF	474120 OF
Hőmérsékletérzékelő K típus Típus EF	474120 EF
Bőr védőtok	474029