

HOLEX**Feszültségvizsgáló, Készüléktípus: LCD****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473120 LCD
GTIN	4045197554260
Árucikk kategória	42I

Leírás**Kivitel:**

Kétkomponensű műanyag ház két vizsgálómarkolattal. Beépített LED lámpa, vizsgálómarkolat tartó egykezes használathoz, Auto Test a működés ellenőrzéséhez. A méréstartományokat automatikusan kiválasztja.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Professzionális, többlépcsős feszültség-, szakadás- és polaritás-ellenőrzéshez.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Tartalom:

2 elem 081551 sz. LR3 méret, védősapkák.

Műszaki leírás

Fázissorrend ellenőrzése	igen
DC kijelzési tartomány	6 - 690 V

Mérési hely megvilágítása	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Kijelzés	LCD
AC kijelzési tartomány	6 - 400 V
Gyártó jelölése	LCD
Szakadásellenőrzés	akusztikus / LCD
Háttérvilágítású kijelző	igen
IP védettségi osztály	IP 64
Kalibrálás	I1
Biztonsági tanúsítvány	GS TÜV Rheinland
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Áramellátás	2x 081551 sz. LR3 méret
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------