



Nagy teljesítményű vágóolaj, klórmentes Alpha 93, Tartalom: 20l



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 084210 20 |
| GTIN | 2050000971884 |
| Árucikk kategória | 08J |

Leírás

Kivitel:

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).

Felhordás kenőecsettel, szórópalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget.**

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát.**

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **forgácsoláshoz** (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint **formázáshoz**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható alapanyagok** pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlóak megmunkálásánál. Ideális **színesfémekhez**.

Minimális mennyiségű kenéshez is, mivel ásványolajmentes.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Kinematikus viszkozitás | 30 mm ² /s |
| Kivitel | Kanna |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Lobbanáspont | > 180 °C |
| Szín | borostyán színű |
| Tárolási hőmérséklet | 5 - 40 °C |
| Tartalom | 20 l |
| Termék fajtája | Vágóolaj / csiszolóolaj |