

**Finom mérőóra ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 1/58mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	433410 1/58
GTIN	4045197204240
Árucikk kategória	42C

**Leírás****Kivitel:**

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.

Befogózár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült.

Nagyon precíz kivitel.

A mérőmű legfontosabb részei drágakő **csapágyazásúak**.

Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz**.

A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

Méretek DIN EN ISO 463 szerint, 2006. júniusi kiadás.

**Opcionális tartozék:**

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

**Műszaki leírás**

Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm
Mérőerő	1,5 - 2 N
Ház Ø	58 mm

Skálaérték	0,001 mm
Kalibrálás	C2
Méréstartomány	1 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	5 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

KalibrálásAnalóg mérőóra 0,001 Max. méréstartomány 5 mm	023020 5
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

## Tartozék

Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 14	434900 14

Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20

Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Mérőóra üveg Típus 58	432260 58