

Mahr**Digitális mérőóra leolvasás 0,005 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434022 12,5
GTIN	4059192014315
Árucikk kategória	43A

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra nagyon nagy (12 mm), kontrasztos LCD kijelzővel. A referencia rendszernek köszönhetően a bekapcsolást követően azonnal mérésre kész. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Funkció:

A kijelző nullázása minden helyzetben, Preset (méret előbeállítás) számláló irányváltó, automatikus kikapcsolás (választható). Lock funkció: billentyűzár a véletlen megnyomás elkerülése érdekében. IP52: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó. Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

Befogósár Ø h6	8 mm
Ház Ø	60 mm
Ház vastagsága	28 mm
Kalibrálás	C1
Méréstartomány	12,5 mm
Mérőerő	0,5 – 1 N
Átkapcsolható leolvasás	0,0001 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,005 mm
IP védettségi osztály	IP 52
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,015 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Huzalos elemelő Hossz 500 mm	434930 500
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100

Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Billenthető tapintó	434912
Adó Típus S4E	498966 S4E
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Huzalos elemelő Hossz 140 mm	434930 140
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 16	434900 16