

Mitutoyo**Digitális Absolut mérőóra IP66, Méréstartomány: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434410 5
GTIN	4946368554242
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Praktikus, sokoldalú és robusztus digitális mérőóra beépített tűrés kijelzéssel (mért értékkel, vagy anélkül). A keskeny felépítés következtében alkalmas szűk helyeken lévő készülékekbe való beépítésre. A kijelző a mindkét oldali leolvasáshoz 180°-kal elforgatható. **Az 1. és 6. Digimatic vezetékek rövidre zárásával egy, vagy egy sor mérőóra nullázható, ill. egy előválasztott értékre állítható.** Leolvasás felülről.

Funkció:

IP66: Erős vízszugár, ill. átmeneti elárasztás és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Különleges tartozék:

Különleges tartozék: Adatkábel 498428 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

IP védettség osztály: IP 66

Kalibrálás: C1

Választható leolvasás: 0,01 / 0,001 mm

Hibahatár: 0,004 mm

Mérőerő: 2,0 N

Befogózár Ø h6: 8 mm

Mélység: 44,3 mm

Hossz: 116,5 mm

Műszaki leírás

Szélesség	35 mm
Mérőerő	2,0 N
Kalibrálás	C1
Befogósár Ø h6	8 mm
Hossz	116,5 mm
Mélység	44,3 mm
Méréstartomány	5 mm
Hibahatár	0,004 mm
IP védettségi osztály	IP 66
Választható leolvasás	0,01 / 0,001 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	013210 10
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	013250 12,5

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 10 mm	023000 10
DAkkS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 12	434900 12
Csatlakozó kábel Típus USB2	498428 USB2
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Csatlakozó kábel Típus D2	498428 D2
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Csatlakozó kábel Típus D1	498428 D1
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 24	434900 24

Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Billenthető tapintó	434912
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15

Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14