

BENNING**Mérővezetékek, Mérőcsúcs Ø: 2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473308 2
GTIN	4014651441460
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (védősapkával), CAT II 1000 V (védősapkák nélkül).

2 részes mérővezeték, piros / fekete, mérővezeték Ø = 4 mm.

Mérőcsúcs hossza 18 mm.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

Alkalmazható:

473300; 473305 sz. és 473320 sz. 960 méretű multiméterhez és a 473420 sz. szigetelés-ellenállás mérőkészülékhez.

Műszaki leírás

Mérőcsúcs Ø	2 mm
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (védősapkával); CAT II 1000 V (védősapkák nélkül)
Mérővezető Ø	4 mm
Kábelhossz	1,4 m

Termék fajtája

Mérővezeték