



## Érintés nélküli fáziskereső



### Rendelési adatok

Rendelés száma	473010
GTIN	4045197554239
Árucikk kategória	42I

### Leírás

**Kivitel:**

Kompakt, kétkomponenses műanyag ház integrált LED-es zseblámpával. Hegy optikai feszültségkijelzéssel (színváltás zöldről pirosra), továbbá hangjelzéssel. Könnyen szállítható, minden táskában elfér.

**Funkció:**

IP40: Védett  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen, azonban szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Felhasználás:**

Feszültség alatti vezetékek felismerésére kábeleknél, csatlakozó aljzatoknál, kapcsolóknál, csatlakozó dobozoknál, stb.

**Szabvány:**

**IEC/EN 61010-1.**

**Tartalom:**

2 elem 081551 sz. LR3 méret.

### Műszaki leírás

AC kijelzési tartomány	50 - 1000 V
IP védettségi osztály	IP 40
Túlfeszültségi osztály	CAT IV / 1000 V
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

---

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3

081561 LR3