

Mitutoyo**Absolute mérőóra, napelemes leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	434074 12,5
GTIN	4946368631226
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra nagy LCD kijelzővel. Az áramellátás nagy hatékonyságú napelemmel történik egy szuper-kondenzátorral. Kijelző nullázás minden helyzetben (origin), mért érték átváltás (\pm).

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Különleges tartozék:

Adatkábel 497080 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Mért érték rögzítése: Nullpont egyszeri beállítása

IP védeettségi osztály: IP 42

Kalibrálás: C1

Hibahatár: 0,003 mm

Mérőerő: $\leq 1,5$ N

Befogószar \varnothing h6: 8 mm

Ház \varnothing : 59 mm

Ház vastagsága: 29,2 mm

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Ház Ø	59 mm
Befogószer Ø h6	8 mm
Mérőerő	≤ 1,5 N
Méréstartomány	12,5 mm
Ház vastagsága	29,2 mm
Hibahatár	0,003 mm
IP védettségi osztály	IP 42
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	013210 12,5
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	013250 12,5
Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
---------------------------	-----------

Adó Típus S1	498966 S1
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2