



Acél furatmikrokátor mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 160-290mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435040 160-290
GTIN	2050001047984
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetétes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

SU furatmikrokátor, fix mérőcsap **acélból**.

Felhasználás:

Furatok \varnothing -jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	0,5 μ m
Mérőcsapok száma	7

Mérőtárcsák száma	4
Mérésmélység	230 mm
Méréstartomány	160 - 290 mm
Központosító tányér szélessége	120 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 800 mm	023210 800
--	------------

Tartozék

Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 175 mm	484030 175
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Adapter 2 pontos furatmérő készülékhez1 db Típus 90-300	439914 90-300
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Mérésstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Mérőóra balrafutó skálázással Mérésstartomány 10 mm	434807 10
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 200 mm	484030 200

Acél tapintó Típus 16	434900 16
Induktív finomkijelző Extramesz Típus 2001	434670 2001
Finomkijelző ± méréstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5