



LED-es kézi stroboszkóp, Típus: 477



Rendelési adatok

Rendelés száma	471200 477
GTIN	4029547010651
Árucikk kategória	47B

Leírás

Kivitel:

Ütésvédett, robusztus ház. Extrém nagy méréstartomány, akár 300.000 villanás percenként. Nagyon nagy fényerő, akár 4800 Lux (LED-es technika). A trigger bemenet és kimenet lehetővé teszi a más gépekhez való csatlakoztatást és a külső érzékelővel történő vezérlést. Az elem élettartama akár 5 óra.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Gépeken, berendezéseken végzett vizsgálat és minőségellenőrzés, nehezen hozzáférhető, kisméretű és gyorsan mozgó tárgyakon végzett fordulatszám mérés – a folyamatban lévő működés megszakítása nélkül.

Tartalom:

Szállítókoszor, triggerjel csatlakozó, kalibrálási jegyzőkönyv és 6 db 081561 sz., LR6 méretű elem.

Kalibrálás: I2

IP védettség osztály: IP 65

Méréstartomány: 30 - 300000 min⁻¹

Hibahatár: 0,02 (± 1 számjegy) %

Hossz: 191 mm

Szélesség: 82 mm

Magasság: 60 mm

Súly: 400 g

Műszaki leírás

Magasság	60 mm
Szélesség	82 mm
Súly	400 g
Hossz	191 mm
Üzemi hőmérséklet	0 - 45 °C
Méréstartomány	30 - 300000 min ⁻¹
Hibahatár	0,02 (± 1 számjegy) %
A tartalmazott elemek száma	6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
IP védettségi osztály	IP 65
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	I2
Termék fajtája	Stroboszkóp

Szolgáltatások

Kalibrálás Fordulatszám mérő / stroboszkóp	016600
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Fordulatszám mérő	016830

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081556 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6