



Acél furatmikrokátor mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 280-510mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	435040 280-510
GTIN	2050001039972
Árucikk kategória	46F

Leírás

Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetűtes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

SU furatmikrokátor, fix mérőcsap **acélból**.

Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

Opcionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

Műszaki leírás

Mérőcsapok száma	7
Mérőtárcsák száma	4

Mérésmélység	400 mm
Méréstartomány	280 - 510 mm
Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	1,5 µm
Központosító tányér szélessége	156 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 800 mm	023210 800
--	------------

Tartozék

Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Mérőóra balrafutó skálázással Mérésstartomány 10 mm	434807 10
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Induktív finomkijelző Extramess Típus 2001	434670 2001
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm	435142 1000
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Mérésstartomány 12,5 mm	434322 12,5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 290 mm	484030 290
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10

Mérszmélység hosszabbító Hossz 2000 mm

435142 2000