

## ALLURIS

## Precíziós kézi tachométer, Típus: CL



## Rendelési adatok

Rendelés száma	471300 CL
GTIN	4260244680239
Árucikk kategória	47F

## Leírás

## Kivitel:

Precíziós kézi tachométer **robosztus alumínium présöntvény házban**. Nagy digitális kijelző, egyszerű kezelés. Hossz- és sebességmérés választható nemzetközi mértékegységekben.

**Lézeres kézi tachométer** érintésmentes mérésekhez max. 4 m távolsáig. Multiimpulzus adapter (tartozék) segítségével **érintkezéssel mérés**ekhez is használható.

## Felhasználás:

**Fordulatszám**mérés: 0,1 – 99999 min<sup>-1</sup> (mechanikus 25000 min<sup>-1</sup>).

**Sebesség**: 0,1– 3810 m/min

**Hosszmérés**: 0,0– 99999 m

**Számlálás**: 0– 99999

## Tartalom:

2 mérőcsúcs, 6 col mérőkerék, üreges tölcser, hosszabbító tengely, használati útmutató, védőtok, 2 elem 081561 sz. LR6 méret. Becsavarható adapterrel és reflexbélyegekkel.

## Opcionális tartozék:

Reflexbélyegek 471315 sz.

## Műszaki leírás

Méréstávolság (optikai mérésnél)	150 – 1500 , maximum 4000 mm
Impulzus / fordulat (érintkezéssel mérés)	8 (adapterrel)
Mérési idő	1 s
Mérőkerék kerület	6 coll

Hibahatár	0,006 ( $\pm$ 0,5 számjegy) %
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Energiaellátás	Elemes
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	I2
Termék fajtája	Kézi fordulatszám mérő

### Szolgáltatások

KalibrálásFordulatszám mérő / stroboszkóp Típushoz D	027900 D
DAkkS kalibrálásFordulatszám mérő Típushoz D	027910 D

### Tartozék

Reflexbélyeg készlet35 darabos	471315
--------------------------------	--------