



Finom mérőóra IP 53, ütésvédett, Méréstartomány / ház Ø: 1/40mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	433600 1/40
GTIN	4031452100501
Árucikk kategória	46C

Leírás

Kivitel:

Stabil, mattkrómozott sárgaréz ház; törhetetlen óraüveg.

Befogósár Ø 8 mm h6, edzett és köszörült.

Nagyon precíz kivitel.

A mérőmű legfontosabb részei drágakő **csapágyazásúak**.

Központi mutató **1/1000 mm-es leolvasáshoz**.

A számlap a külső gyűrűvel elforgatható a mutató nullázásához.

Szinte konstans mérőerő a teljes méréstartományban.

Ütés és fröccsenő víz ellen védett precíziós finom mérőóra.

Funkció:

IP53: Vízpermet ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 60°-ig és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. különleges tapintók.

Műszaki leírás

Méréstartomány	1 mm
----------------	------

Ház Ø	40 mm
Leolvasás / mutatófordulat	0,2 mm
Kalibrálás	C2
Mérőerő	1,1 - 1,6 N
Skálaérték	0,001 mm
Szabvány	Gyári szabvány
IP védettségi osztály	IP 53
Mérési eltérés MPE (méréstartomány)	5 µm
Méréstechnika	analóg
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

Kalibrálás Analóg mérőóra 0,001 Max. méréstartomány 5 mm	023020 5
DAkkS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 12	434900 12
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Rubin tapintó Típus 2	434915 2

Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Mérőóra üveg vízálló mérőórákhoz Típus 40	432030 40
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20

Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3