

BENNING**Multiméter, Gyártó jelölése: MM7-1****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473300 MM7-1
GTIN	4014651440852
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Stabil műanyag ház nagyméretű 3.1/2 colos, 4 colos vagy 4.3/4 colos LCD kijelzővel.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. AutoV funkció az AC/DC feszültség automatikus felismerése és alacsony bemeneti impedancia (LoZ) érdekében.

Szabvány:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató. Gumi védőkeret.
Huzalhőmérséklet érzékelő.

Műszaki leírás

Váltóáram AC	10 μ A – 10 A
Egyenáram DC	10 μ A – 10 A
Alappontosság	0,08 %
Hőmérséklet	-40 - 400 °C

Dióda ellenőrzés	igen
Gyártó jelölése	MM7-1
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V
Túlfeszültségi osztály	CAT IV 600 V
Memória funkció	HOLD, MAX / MIN
Egyenfeszültség DC	0,01 mV – 1000 V
Voltérzékelő (érintésmentes)	igen
Mérési eljárás	TRUE RMS (AC+DC)
Kijelzési határérték	6000
Váltakozó feszültség AC	0,01 mV – 1000 V
Ellenállás	0,1 Ω – 40 M Ω
Frekvencia	0,01 Hz – 100 kHz
Kapacitás	1 nF – 10 mF
Szakadásellenőrzés	igen
Kalibrálás	I7
Kalibrálás	I3
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081561 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Ház anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Multiméter

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/473300-MM7-1>