

**BENNING**
**Feszültségvizsgáló DUSPOL<sup>®</sup>, Készüléktípus: ANALOG**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	473105 ANALOG
GTIN	4014651502611
Árucikk kategória	47A

**Leírás**
**Kivitel:**

**Kétpólusú fáziskereső VDE jelöléssel.** Ütésálló, porzáró és fröccsenő víz ellen védett ház gumírozott fogófelülettel.

**Funkció:**

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

A kisipar, elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas. Professzionális, többlépcsős feszültség- és polaritás-ellenőrzéshez, **terhelés rákapcsolással (30 mA FI kioldás nyomógommbal)**. Berendezéseken végzett feszültségellenőrzéshez **1000 Voltig** engedélyezett. A fotovoltikus berendezések / szélenergia- és a hibrid gépjárműtechnika területén végzett munkákhoz alkalmas.

**Szabvány:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Műszaki leírás**

Polaritás ellenőrzés	LED
Kijelzés	Merülő orsó (megvilágított) / LED

DC kijelzési tartomány	12 - 1000 V
Gyártó jelölése	ANALOG
Fázissorrend ellenőrzése	LCD
Vibrációs jelzés	igen
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
AC kijelzési tartomány	12 - 1000 V
Fázisellenőrzés	LCD
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	I1
Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

## Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S