

**Digitális Absolut mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434460 12,5
GTIN	4946368586472
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Precíziós mérőrendszer üveg mérőléccel: az elmozdulás sebessége nincs hatással a mérési eredményre, a mért értéket kikapcsolás után is megtartja. Csekély áramfogyasztás. Grafikus kijelzés tűrések összehasonlításához. **A mért értékhez tartozó tényező megadása lehetséges.**

Párbeszédablak szöveg:

A kijelző 330°-ban elforgatható

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 sz., különleges tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Ház Ø	61 mm
Ház vastagsága	39 mm
Befogószár Ø h6	8 mm
Méréstartomány	12,5 mm

Mérőerő	1,2 N
Kalibrálás	C1
Hibahatár	0,003 mm
Választható leolvasás	0,01 / 0,001 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/434460-12,5>