

ALLURIS

Precíziós kézi tachométer, Típus: C



Rendelési adatok

Rendelés száma	471300 C
GTIN	4260244680222
Árucikk kategória	47F

Leírás

Kivitel:

Precíziós kézi tachométer **robustus alumínium présöntvény házban**. Nagy digitális kijelző, egyszerű kezelés. Hossz- és sebességmérés választható nemzetközi mértékegységekben. Nagypontosságú **érintkezős tachométer** (60 impulzus / fordulat). Különösen alacsonyabb fordulatszámok mérésére alkalmas.

Felhasználás:

Fordulatszámérés: 0,1 – 99999 min⁻¹ (mechanikus 25000 min⁻¹).

Sebesség: 0,1– 3810 m/min

Hosszmérés: 0,0– 99999 m

Számlálás: 0– 99999

Tartalom:

2 mérőcsúcs, 6 col mérőkerék, üreges tölcsér, hosszabbító tengely, használati útmutató, védőtok, 2 elem 081561 sz. LR6 méret.

Opcionális tartozék:

Reflexbélyegek 471315 sz.

Műszaki leírás

Impulzus / fordulat (érintkezős mérés)	60
Mérési idő	1 s
Mérőkerék kerület	6 coll

Hibahatár	0,006 (\pm 0,5 számjegy) %
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR6
Energiaellátás	Elemes
Méréstechnika	digitális
Kalibrálás	I2
Termék fajtája	Kézi fordulatszám mérő

Szolgáltatások

Kalibrálás Fordulatszám mérő / stroboszkóp Típushoz D	027900 D
---	----------

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
Reflexbélyeg készlet 35 darabos	471315