



## Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	434110 12,5
GTIN	7640125697483
Árucikk kategória	46A

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus alumínium ház nagyméretű kijelző mezővel, 11 mm magas számokkal. Takarékos üzemmód, automatikus visszakapcsolódással, **abszolút rendszerrel. Nullázás minden tetszőleges helyzetben** az egyszerű mért érték összehasonlításához. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítási faktor, AutoOff. Tetszőleges érték **előzetes méretbeállítás (Preset)**. Két vonatkozási érték tárolható. Személyre szabható gomb kiválasztható funkcióhoz. Számláló irányváltás.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., elemelő 434212 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.

### Műszaki leírás

Méréstartomány	12,5 mm
Mérőerő	0,65 – 0,9 N
Befogósár Ø h6	8 mm

Kalibrálás	C1
Ház Ø	59,5 mm
Ház vastagsága	32,9 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,01 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

## Tartozék

Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30

Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Elemelő mérőórához S_Dial WORK Méréstartomány 12,5 mm	434212 12,5
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Csatlakozó kábel Típus USB2	498948 USB2
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10

Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Csatlakozó kábel Típus R2	498948 R2
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20