

Mahr**Digitális mérőóra i-wi leolvasás 0,0005 mm, Méréstartomány: 100mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 434318 100 |
| GTIN | 4059192014568 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel (**11 mm**) és beépített tűrés kijelzéssel (mért érték kijelzéssel, vagy anélkül). A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Abszolút funkció:

nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené.

Beállítható faktor a kijelzőn történő megjelenítéssel.

Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

i-wi rádiós vevőkészülék 498912 STICK sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Méréstartomány | 100 mm |
| Ház vastagsága | 35 mm |
| Kalibrálás | C1 |
| Ház Ø | 58 mm |
| Mérőerő | 1,60–3,50 N |
| Befogózár Ø h6 | 8 mm |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,00002 coll |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 mm |
| IP védettségi osztály | IP 42 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2450 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Rádiójeles használat | Gyártói szoftver |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,008 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | RS232C csatlakozó |
| Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Méréstechnika | digitális |
| Termék fajtája | Mérőóra |

Szolgáltatások

023000 100

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001
Max. méréstartomány 100 mm

DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /
0,001 Max. méréstartomány 100 mm

023010 100

Tartozék

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK

498912 STICK

Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus

498975

Rádiós vevőkészülék Mahr i-wi-hez Típus STICK

498914 STICK

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2450

081560 CR2450