

**BENNING****Feszültségvizsgáló DUSPOL<sup>®</sup>, Készüléktípus: EXPERT****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473105 EXPERT
GTIN	4014651502628
Árucikk kategória	47A

**Leírás****Kivitel:**

**Kétpólusú fáziskereső VDE jelöléssel.** Ütésálló, porzáró és fröccsenő víz ellen védett ház gumírozott fogófelülettel.

Az 50 V feletti feszültségkijelzés lemerült vagy kivett elemek esetén is működőképes.

**Funkció:**

IP65: Vízugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Felhasználás:**

A kisipar, elektrotechnika, ipar, karbantartás, javítás (hibakeresés) területén végzett munkákhoz alkalmas. Professzionális, többlépcsős feszültség- és polaritás-ellenőrzéshez, **terhelés rákapcsolással (30 mA FI kioldás nyomógombbal)**. Berendezéseken végzett feszültségellenőrzéshez **1000 Voltig** engedélyezett. A fotovoltaikus berendezések / szeleróművek és a hibrid gépjárműtechnika területén végzett munkákhoz alkalmas.

**Szabvány:**

**DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015**

**Műszaki leírás**

Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
------------------------	------------------------------

Mérési hely megvilágítása	igen
Gyártó jelölése	EXPERT
érintés nélküli szakadásérzékelő	igen
Fázisellenőrzés	LED
DC kijelzési tartomány	12 - 1000 V
AC kijelzési tartomány	12 - 1000 V
Szakadásellenőrzés	akusztikus / LCD
Kijelzés	LED
Fázissorrend ellenőrzése	5
Polaritás ellenőrzés	LED
Vibrációs jelzés	igen
IP védettségi osztály	IP 65
Kalibrálás	I1
A tartalmazott elemek száma	2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 LR3
Energiaellátás	Elemes
Elektromos szigetelés	VDE 1000 V
Termék fajtája	Feszültségvizsgáló

## Szolgáltatások

KalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027120 S
DAkKS kalibrálásFeszültségvizsgáló Típus S	027160 S

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------