



Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434270 25
GTIN	7630041111194
Árucikk kategória	45A

Leírás

Kivitel:

Digitális mérőóra kombinálható skála- és számkijelzővel (számok magassága 10 mm), valamint mechanikus tűrésjelöléssel. Kijelző / billentyűzet 270°-ig elfordítható.

Funkció:

ABS/REL. mérési üzemmód. A bevitt értékek grafikus megjelenítése. Automatikus kikapcsolás, PRESET funkció, adatok megjelenítése, átkapcsolható számlálórány. Billentyűzet lezárható.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

Különleges tartozék:

Adatkábel 498950 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.

Interfész: RS232C csatlakozó

Kalibrálás: C1

Átkapcsolható leolvasás: 0,01 mm

Átkapcsolható leolvasás: 0,0005 coll

Hibahatár: 0,02 mm

Mérőerő: < 2 N

Befogószár Ø h6: 8 mm

Ház Ø: 57 mm

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Méréstartomány	25 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Ház Ø	57 mm
Mérőerő	< 2 N
Ház vastagsága	27 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,02 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 30 mm	013210 30
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 100 mm	013250 100
Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 30 mm	023000 30
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 100 mm	023010 100

Tartozék

Acél tapintó Típus 13	434900 13
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Csatlakozókábel Duplex Típus 2	498950 2
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20

Billenthető tapintó	434912
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498950 USB2
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14

Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25