

BENNING**Szakadásvizsgáló DUTEST pro, Készüléktípus: DUTESTPRO****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473260 DUTESTPRO
GTIN	4014651501560
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Szakadás és félvezető ellenőrzés 3 fokozatú LED-kijelzővel és berregővel. Idegen feszültség és polaritás kijelzés, egypólusú és érintés nélküli fázisellenőrzés. A berregő hangereje (3 fokozat/KI) és a fényerő (4 fokozat) beállítható. Nagy teljesítményű LED-es zseblámpa.

Felhasználás:

Elektromos vezetékvezetések, berendezések, készülékek és alkatrészek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

IEC / DIN EN 61010-1, (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

4 mm-es mérővezeték, mágneses tartó és övcsipesz.

Opcionális tartozék:

Elem 081561 sz. LR6 méret.

Műszaki leírás

Szakadásellenőrzés	0 – 0,1 / 1 / 10 (LED); 0 – 0,1 (Summer) kΩ
Polaritás kijelzése	LED +/-

Folytonosság kijelzése	LED, 3 fokozatú
Idegen feszültség kijelzés AC/DC	6 – 400; pulzáló figyelmeztető hangjelzés V
Gyártó jelölése	DUTEST PRO
Egypólusú fázisellenőrzés	4 mm mérővezetékkel / érintés nélküli érzékelővel
A tartalmazott elemek száma	3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081561 LR6
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szakadás- és vezetékvizsgáló készülékek

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081561 LR6
---	------------