



Kis mérőóra leolvasás 0,001 mm, Méréstartomány: 12,5IP mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	434035 12,5IP
GTIN	7640125687644
Árucikk kategória	46A

Leírás

Kivitel:

Legkisebb digitális mérőóra (ház Ø 44 mm) szabadalmaztatott, induktív mérőrendszerrel. Elem élettartama > 3500 óra. Sokféle funkció: ABS és relatív mód, PRESET. A hátoldalon plusz fecskefarok vezetékkel ellátva.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 2032-es méret

Különleges tartozék:

Opto RS232 adatkábel 9 pólusú, soros csatlakozással és kombinált, külső áramellátással 498951 sz.

Norma: Norma de fábrica

Norm: Manufacturer's standard

Standardi: Tehdasnormi

Norme: Norme usine

Szabvány: Gyári szabvány

Norma: Norma interna

IP védettség osztály: IP 65

Kalibrálás: C1

Hibahatár: 0,005 mm

Mérőerő: 0,5 – 0,9 N

Befogószár Ø h6: 8 mm

Ház Ø: 44 mm
Ház vastagsága: 19 mm

Műszaki leírás

Ház vastagsága	19 mm
Kalibrálás	C1
Mérőerő	0,5 – 0,9 N
Ház Ø	44 mm
Méréstartomány	12,5 mm
Befogósár Ø h6	8 mm
Hibahatár	0,005 mm
IP védettségi osztály	IP 65
A mellékelt elemek / akkuk cikkszama	081560 CR2032
A tartalmazott elemek száma	1
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	RS232C csatlakozó
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Messuhr

Szolgáltatások

Kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	013210 12,5
Jelölés Lézer feliratozással Típus	018940
DAkKS kalibrálás Mérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. mérésstartomány 12,5 mm	013250 12,5

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Nemzetközi méret CR2032	081560 CR2032
Csatlakozókábel Duplex Típus R2	498951 R2

Csatlakozókábel Duplex Típus USB2	498951 USB2
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Billenthető tapintó	434912
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Hajlított mérőóra tartó 45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hajlított mérőóra tartó 60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15

Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10

Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90