

**Mahr****Digitális mérőóra leolvasás 0,0005 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434320 12,5
GTIN	4059192014629
Árucikk kategória	43A

**Leírás****Kivitel:**

Digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel (**11 mm**) és beépített tűrés kijelzéssel. További analóg oszlopdiagram kijelző tűréshatárokkal. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

**Abszolút funkció:** nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené.

**Beállítható faktor** a kijelzőn történő megjelenítéssel.

Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

**Dinamikus mérési funkciók (MAX / MIN):** Körfutási- és síkfelület vizsgálatokhoz, vagy átfordulási pont kereséséhez.

**Funkció:**

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és  $\varnothing > 1$  mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

**Tartalom:**

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

**Opcionális tartozék:**

Adatkábel 498940 sz.

## Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Ház Ø	58 mm
Mérőerő	0,65 – 0,90 N
Méréstartomány	12,5 mm
Ház vastagsága	35 mm
Befogózár Ø h6	8 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,00002 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 mm
IP védettségi osztály	IP 42
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2450
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE (méréstartomány)	0,004 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	RS232C csatlakozó
Mért érték rögzítése	MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

## Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5
KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5

**Tartozék**

Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15

Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2450	081560 CR2450
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2	498940 D2
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2	498940 USB2
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2	498940 R2
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Billenthető tapintó	434912
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25

Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Adó Típus S4E	498966 S4E
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15