



## Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 50mm



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 434110 50     |
| GTIN              | 7640125025330 |
| Árucikk kategória | 46A           |

### Leírás

#### Kivitel:

Robusztus alumínium ház nagyméretű kijelző mezővel, 11 mm magas számokkal. Takarékos üzemmód, automatikus visszakapcsolódással, **abszolút rendszerrel. Nullázás minden tetszőleges helyzetben** az egyszerű mért érték összehasonlításához. Min/Max/Delta, tűrés, átszámítási faktor, AutoOff. Tetszőleges érték **előzetes méretbeállítás (Preset)**. Két vonatkozási érték tárolható. Személyre szabható gomb kiválasztható funkcióhoz. Számláló irányváltás.

#### Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret

#### Opcionális tartozék:

Adatkábel 498948 sz., elemelő 434212 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910 sz.

### Műszaki leírás

|            |             |
|------------|-------------|
| Ház Ø      | 59,5 mm     |
| Mérőerő    | 1,4 – 2,9 N |
| Kalibrálás | C1          |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Méréstartomány                      | 50 mm             |
| Ház vastagsága                      | 32,9 mm           |
| Befogózár Ø h6                      | 8 mm              |
| Átkapcsolható leolvasás             | 0,0005 coll       |
| Átkapcsolható leolvasás             | 0,01 mm           |
| Hibahatár                           | 0,02 mm           |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszám | 081560 CR2032     |
| A tartalmazott elemek száma         | 1                 |
| Energiaellátás                      | Elemes            |
| Szabvány                            | Gyári szabvány    |
| Átkapcsolható leolvasás             | mm / inch         |
| Interfész                           | USB csatlakozó    |
| Interfész                           | RS232C csatlakozó |
| Méréstechnika                       | digitális         |
| Termék fajtája                      | Mérőóra           |

## Szolgáltatások

|   |            |
|---|------------|
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001<br>Max. mérésstartomány 50 mm        | 023000 50  |
| DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 /<br>0,001 Max. mérésstartomány 100 mm | 023010 100 |

## Tartozék

|  |               |
|--|---------------|
| Acél tapintó Típus 18/6                          | 434900 18/6   |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm         | 434920 20     |
| Acél tapintó Típus 15                            | 434900 15     |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032 | 081560 CR2032 |
| Acél tapintó Típus 17                            | 434900 17     |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm         | 434920 40     |

|   |              |
|---|--------------|
| Keményfém tapintó Típus 14                      | 434910 14    |
| Acél tapintó Típus 18/4                         | 434900 18/4  |
| Acél tapintó Típus 10                           | 434900 10    |
| Acél tapintó Típus 24                           | 434900 24    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm        | 434920 80    |
| Acél tapintó Típus 14                           | 434900 14    |
| Acél tapintó Típus 14/15                        | 434900 14/15 |
| Csatlakozó kábel Típus USB2                     | 498948 USB2  |
| Acél tapintó Típus 29/10                        | 434900 29/10 |
| Keményfém tapintó Típus 18/3                    | 434910 18/3  |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm        | 434920 30    |
| Acél tapintó Típus 13                           | 434900 13    |
| Acél tapintó Típus 18/5                         | 434900 18/5  |
| Acél tapintó Típus 18/3                         | 434900 18/3  |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm | 434917 50    |
| Acél tapintó Típus 2                            | 434900 2     |
| Keményfém tapintó Típus 2                       | 434910 2     |
| Keményfém tapintó Típus 16                      | 434910 16    |
| Keményfém tapintó Típus 10                      | 434910 10    |
| Acél tapintó Típus 14/20                        | 434900 14/20 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm        | 434920 60    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm        | 434920 15    |
| Acél tapintó Típus 28                           | 434900 28    |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm | 434918 25    |
| Acél tapintó Típus 14/30                        | 434900 14/30 |
| Keményfém tapintó Típus 18/1                    | 434910 18/1  |
| Acél tapintó Típus 11/30                        | 434900 11/30 |
| Keményfém tapintó Típus 17                      | 434910 17    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm        | 434920 50    |

|   |              |
|---|--------------|
| Acél tapintó Típus 11/20                        | 434900 11/20 |
| Acél tapintó Típus 20                           | 434900 20    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm        | 434920 10    |
| Keményfém tapintó Típus 18/5                    | 434910 18/5  |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm       | 434920 100   |
| Keményfém tapintó Típus 18/2                    | 434910 18/2  |
| Keményfém tapintó Típus 11                      | 434910 11    |
| Acél tapintó Típus 11/25                        | 434900 11/25 |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm | 434918 50    |
| Rubin tapintó Típus 2                           | 434915 2     |
| Acél tapintó Típus 11/15                        | 434900 11/15 |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm | 434917 25    |
| Acél tapintó Típus 14/40                        | 434900 14/40 |
| Csatlakozó kábel Típus R2                       | 498948 R2    |
| Acél tapintó Típus 39                           | 434900 39    |
| Keményfém tapintó Típus 18/6                    | 434910 18/6  |
| Acél tapintó Típus 11/35                        | 434900 11/35 |
| Acél tapintó Típus 11                           | 434900 11    |
| Acél tapintó Típus 18/1                         | 434900 18/1  |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm        | 434920 70    |
| Acél tapintó Típus 18/2                         | 434900 18/2  |
| Acél tapintó Típus 16                           | 434900 16    |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm        | 434920 90    |
| Billenthető tapintó                             | 434912       |
| Acél tapintó Típus 30/10                        | 434900 30/10 |
| Acél tapintó Típus 29/20                        | 434900 29/20 |
| Keményfém tapintó Típus 18/4                    | 434910 18/4  |
| Acél tapintó Típus 12                           | 434900 12    |