

**Digitális mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434004 12,5
GTIN	4045197435330
Árucikk kategória	42C

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.

- Számláló irányváltás.
- Nagyon karcsú ház.

Kivitel reklámszöveg:

Digitális mérőóra kompakt kivitelben, kontrasztos, digitális kijelzővel.

Tartalom:

Inkluzív fedél és 1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

434900; 434910; 434915 sz. tartalék- és különleges tapintó.

Műszaki leírás

Mérőerő	0,8 – 1,4 N
Kalibrálás	C1
Méréstartomány	12,5 mm
Ház vastagsága	26 mm

Ház Ø	58 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Hibahatár	0,025 mm
Befogózár Ø h7	8 mm
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 24	434900 24

Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Acél tapintó Típus 11	434900 11
Billenthető tapintó	434912
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10