



Szakadásvizsgáló



Rendelési adatok

Rendelés száma	473264
GTIN	4045197554277
Árucikk kategória	42I

Leírás

Kivitel:

Kompakt mérőkészülék stabil, kétkomponensű házban, optikai és akusztikus jelzéssel. A krokodilcsipeszek megkönnyítik a használatot, külön kijelző lámpákkal (piros és zöld), nagy távolságról végzett szakadás és polaritás ellenőrzéshez, túlfeszültség elleni védelem 250 V.

Felhasználás:

Feszültségmentesített elektromos vezetékezesek stb. szakadás-ellenőrzése. Polaritás-mérések olyan félvezetőkön, mint diódák, tranzistorok stb.

Szabvány:

EN 61326-1:2013.

Tartalom:

1 elem 081551 sz. 6LR61 méret.

Műszaki leírás

Szakadásellenőrzés	$\leq 1,0 \text{ k}\Omega$
Túlterhelés elleni védelem	250 V
A tartalmazott elemek száma	1

A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081551 6LR61
Energiaellátás	Elemes
Termék fajtája	Szakadás- és vezetékvizsgáló készülékek