

Mahr**Digitális mérőóra leolvasás 0,0005 mm, Méréstartomány: 25mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 434320 25 |
| GTIN | 4059192014636 |
| Árucikk kategória | 43A |

Leírás**Kivitel:**

Digitális mérőóra **nagyon nagy** számkijelzővel (**11 mm**) és beépített tűrés kijelzéssel. További analóg oszlopdiagram kijelző tűréshatárokkal. A REFERENCE mérőrendszer az ismételt bekapcsolás után is menti és megőrzi a beállított nulla pozíciót. A Lock rögzítő funkció megakadályozza a kezelőgombok véletlen megnyomása miatti mérési hibákat.

Abszolút funkció: nullázás minden helyzetben lehetséges, anélkül hogy a referenciához való viszonyítást elveszítené.

Beállítható faktor a kijelzőn történő megjelenítéssel.

Egyes funkciók közvetlenül a mérőórán zárolhatóak. A beállítások és a tárolt értékek (faktor, Preset, tűrések) elemcsere után is megmaradnak.

Dinamikus mérési funkciók (MAX / MIN): Körfutási- és síkfelület vizsgálatokhoz, vagy átfordulási pont kereséséhez.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR 2450 méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 498940 sz.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Ház vastagsága | 35 mm |
| Befogósár Ø h6 | 8 mm |
| Ház Ø | 58 mm |
| Kalibrálás | C1 |
| Méréstartomány | 25 mm |
| Mérőerő | 0,65–1,15 N |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,00002 coll |
| Átkapcsolható leolvasás | 0,0005 mm |
| IP védettségi osztály | IP 42 |
| A mellékelt elemek / akkuk cikkszama | 081560 CR2450 |
| A tartalmazott elemek száma | 1 |
| Energiaellátás | Elemes |
| Mérési eltérés E MPE (méréstartomány) | 0,004 mm |
| Szabvány | Gyári szabvány |
| Átkapcsolható leolvasás | mm / inch |
| Interfész | USB csatlakozó |
| Interfész | Digimatic interfész |
| Interfész | RS232C csatlakozó |
| Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer |
| Méréstechnika | digitális |
| Termék fajtája | Mérőóra |

Szolgáltatások

| | |
|--|------------|
| KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 30 mm | 023000 30 |
| DAkKS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 100 mm | 023010 100 |

Tartozék

| | |
|--|---------------|
| Acél tapintó Típus 10 | 434900 10 |
| Acél tapintó Típus 11/35 | 434900 11/35 |
| Keményfém tapintó Típus 18/4 | 434910 18/4 |
| Acél tapintó Típus 14/15 | 434900 14/15 |
| Acél tapintó Típus 13 | 434900 13 |
| Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus | 498965 |
| Acél tapintó Típus 14/30 | 434900 14/30 |
| Billenthető tapintó | 434912 |
| Acél tapintó Típus 11/20 | 434900 11/20 |
| Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus USB2 | 498940 USB2 |
| Keményfém tapintó Típus 14 | 434910 14 |
| Acél tapintó Típus 11/30 | 434900 11/30 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm | 434920 60 |
| Acél tapintó Típus 18/4 | 434900 18/4 |
| Keményfém tapintó Típus 18/2 | 434910 18/2 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm | 434920 20 |
| Acél tapintó Típus 28 | 434900 28 |
| Acél tapintó Típus 24 | 434900 24 |
| Acél tapintó Típus 2 | 434900 2 |
| Acél tapintó Típus 29/10 | 434900 29/10 |
| Acél tapintó Típus 29/20 | 434900 29/20 |
| Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2450 | 081560 CR2450 |
| Acél tapintó Típus 16 | 434900 16 |
| Keményfém tapintó Típus 18/3 | 434910 18/3 |
| Acél tapintó Típus 12 | 434900 12 |
| Keményfém tapintó Típus 18/1 | 434910 18/1 |
| Keményfém tapintó Típus 2 | 434910 2 |

| | |
|---|--------------|
| Acél tapintó Típus 14 | 434900 14 |
| Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus R2 | 498940 R2 |
| Acél tapintó Típus 11 | 434900 11 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm | 434920 90 |
| Acél tapintó Típus 15 | 434900 15 |
| Keményfém tapintó Típus 16 | 434910 16 |
| Acél tapintó Típus 18/5 | 434900 18/5 |
| Acél tapintó Típus 18/1 | 434900 18/1 |
| Keményfém tapintó Típus 18/5 | 434910 18/5 |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm | 434917 50 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm | 434920 100 |
| Keményfém tapintó Típus 11 | 434910 11 |
| Adó Típus S4E | 498966 S4E |
| Acél tapintó Típus 18/6 | 434900 18/6 |
| Acél tapintó Típus 17 | 434900 17 |
| Keményfém tapintó Típus 17 | 434910 17 |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm | 434918 25 |
| Acél tapintó Típus 39 | 434900 39 |
| Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm | 434917 25 |
| Keményfém tapintó Típus 10 | 434910 10 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm | 434920 15 |
| Acél tapintó Típus 14/20 | 434900 14/20 |
| Acél tapintó Típus 30/10 | 434900 30/10 |
| Acél tapintó Típus 14/40 | 434900 14/40 |
| Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm | 434918 50 |
| Csatlakozó kábelsimplex, adatgombbal Típus D2 | 498940 D2 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm | 434920 10 |
| Acél tapintó Típus 11/25 | 434900 11/25 |
| Acél tapintó Típus 18/3 | 434900 18/3 |

| | |
|--|--------------|
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm | 434920 40 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm | 434920 50 |
| Rubin tapintó Típus 2 | 434915 2 |
| Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus | 498975 |
| Keményfém tapintó Típus 18/6 | 434910 18/6 |
| Acél tapintó Típus 11/15 | 434900 11/15 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm | 434920 80 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm | 434920 70 |
| Acél tapintó Típus 20 | 434900 20 |
| Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm | 434920 30 |
| Acél tapintó Típus 18/2 | 434900 18/2 |