

Mitutoyo**Absolute mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	434062 12,5
GTIN	4946368863467
Árucikk kategória	44A

Leírás

Kivitel:

Nullapont kijelzés minden helyzetben, pl. tűrésmerésekhez. Mérésirány átkapcsolás. 20000 óra folyamatos használat egy elemmel.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és $\varnothing > 1$ mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Kalibrálás	C1
Mérőerő	$\leq 1,5$ N
Méréstartomány	12,5 mm

Befogósár Ø h6	8 mm
Ház vastagsága	27,5 mm
Ház Ø	59 mm
Hibahatár	0,02 mm
IP védettségi osztály	IP 42
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 357
A tartalmazott elemek száma	1
Energiaellátás	Elemes
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Szolgáltatások

KalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023000 12,5
DAkkS kalibrálásMérőóra, analóg 0,01 és digitális 0,01 / 0,001 Max. méréstartomány 12,5 mm	023010 12,5

Tartozék

Acél tapintó Típus 11/15	434900 11/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 50 mm	434920 50
Acél tapintó Típus 13	434900 13
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 40 mm	434920 40
Vevőkészülék / USB billentyűzet interfész Típus	498965
Keményfém tapintó Típus 18/2	434910 18/2
Acél tapintó Típus 11	434900 11

Acél tapintó Típus 14	434900 14
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 25 mm	434918 25
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 60 mm	434920 60
Acél tapintó Típus 11/35	434900 11/35
Acél tapintó Típus 29/10	434900 29/10
Hajlított mérőóra tartó60° Befogási hossz 50 mm	434918 50
Acél tapintó Típus 18/2	434900 18/2
Acél tapintó Típus 12	434900 12
Acél tapintó Típus 15	434900 15
Acél tapintó Típus 30/10	434900 30/10
Keményfém tapintó Típus 10	434910 10
Acél tapintó Típus 18/1	434900 18/1
Acél tapintó Típus 14/20	434900 14/20
Acél tapintó Típus 18/6	434900 18/6
Acél tapintó Típus 14/15	434900 14/15
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 80 mm	434920 80
Acél tapintó Típus 2	434900 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 15 mm	434920 15
Csatlakozó kábel Típus USB2	497080 USB2
Acél tapintó Típus 17	434900 17
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D2	497100 D2
Acél tapintó Típus 20	434900 20
Adó Típus S1	498966 S1
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 100 mm	434920 100
Keményfém tapintó Típus 16	434910 16
Acél tapintó Típus 11/30	434900 11/30
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus D1	497100 D1
Acél tapintó Típus 18/5	434900 18/5
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 20 mm	434920 20

Keményfém tapintó Típus 18/3	434910 18/3
Keményfém tapintó Típus 11	434910 11
Keményfém tapintó Típus 18/4	434910 18/4
Acél tapintó Típus 10	434900 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 70 mm	434920 70
Acél tapintó Típus 18/3	434900 18/3
Gombelemek / speciális elemek Elem típusa 357	081560 357
Keményfém tapintó Típus 18/1	434910 18/1
Billenthető tapintó	434912
Keményfém tapintó Típus 18/5	434910 18/5
Acél tapintó Típus 18/4	434900 18/4
Rubin tapintó Típus 2	434915 2
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 30 mm	434920 30
Keményfém tapintó Típus 18/6	434910 18/6
Keményfém tapintó Típus 17	434910 17
Multi vevőkészülék / USB billentyűzet csatlakozó Típus	498975
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Acél tapintó Típus 28	434900 28
Csatlakozó kábel Típus D1	497080 D1
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 25 mm	434917 25
Csatlakozó kábel Típus D2	497080 D2
Hajlított mérőóra tartó45° Befogási hossz 50 mm	434917 50
Acél tapintó Típus 29/20	434900 29/20
Acél tapintó Típus 14/40	434900 14/40
Acél tapintó Típus 24	434900 24
Acél tapintó Típus 11/20	434900 11/20
Keményfém tapintó Típus 14	434910 14
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Keményfém tapintó Típus 2	434910 2

Acél tapintó Típus 39	434900 39
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 90 mm	434920 90
Acél tapintó Típus 14/30	434900 14/30
Csatlakozó kábelData nyomógommbal Típus USB2	497100 USB2
Acél tapintó Típus 11/25	434900 11/25