

**Absolute mérőóra leolvasás 0,01 mm, Méréstartomány: 12,5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	434064 12,5
GTIN	4946368586595
Árucikk kategória	44A

Leírás**Kivitel:**

Nullapont kijelzés minden helyzetben, pl. tűrésmérésekhez. Mérésirány átkapcsolás. 20000 óra folyamatos használat egy elemmel.

Preset és tűrés nyomógomb a beállított értékek ill. tűrésmezők előválasztására. A kijelző a számjegyek és a nagy felületű, jól leolvasható jó/selejt szimbólumok között átkapcsolható.

Funkció:

IP42: Ferdén hulló víz (csepegő víz) ellen védett a normál üzemi helyzethez képest 15°-ig és Ø > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem, 081560 sz., 357-es méret

Opcionális tartozék:

Adatkábel 497080 sz., tartalék és speciális tapintó 434900; 434910; 434915 sz.

Műszaki leírás

Befogószár Ø h6	8 mm
Ház vastagsága	36,4 mm

Kalibrálás	C1
Méréstartomány	12,5 mm
Ház Ø	59 mm
Mérőerő	≤ 0,9 N
Hibahatár	0,02 mm
IP védettségi osztály	IP 42
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma	081560 357
Energiaellátás	Elemes
Mérőóra hátlap füllel	nem
Szabvány	Gyári szabvány
Interfész	Digimatic interfész
Interfész	Digimatic interfész
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Mérőóra

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/434064-12,5>