

HOLEX**Párhuzamos alátét készlet rögzítőkengyellel, Típus: 125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	366730 125
GTIN	2050001742476
Árucikk kategória	38F

Leírás**Kivitel:**

Pontosság: Magasságtűrés párhuzamossága $\pm 0,01$ mm; **keménység:** 57 HRC. Helyezze a rögzítőkengyelt az alátétekbe és pattintsa a satura.

Előny:

Az alátétek a megmunkálás során és a gépsatu kinyitásakor a beállított helyzetben maradnak.

Alkalmazható:

Minden 39 mm $\pm 0,1$ mm bordaszélességű (A méret) GARANT, Allmatic NC satuhoz.

Tartalom:

Műanyag állvány, 10 pár alátét, 4 szorítókengyel.

Opcionális tartozék:

Tartalék szorítókengyel, 366731 sz. az alkatrészlistában.

Figyelem:

Ellenőrizze az A-méretet a satunál.

Műszaki leírás

Szélesség	3 mm
Hossz	125 mm
Magasság	20 mm

Magasság	35 mm
Magasság	15 mm
Magasság	30 mm
Magasság	25 mm
Magasság	28 mm
Magasság	10 mm
Magasság	37 mm
Magasság	36 mm
Magasság	33 mm
Hozzávaló színekód	Titan 2
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Duo Plus
Hozzávaló színekód	Duo
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	LCV125G
Lécek száma	10 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Szorítókegyel készlet(4 darab)

366731