



## Keményfém furatmikrokátor, mérőóra nélkül SU, Méréstartomány: 280-510mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	435050 280-510
GTIN	2050001046628
Árucikk kategória	46F

### Leírás

#### Kivitel:

Önközpontosító, két ponton mérő furatmérő rugózó központosító tányérral. A tapintócsap-út könnyű járású és precíz átvitele körszegmens segítségével. A különböző átmérőkre történő beállítás fix, cserélhető mérőcsapokkal történik. Keményfémbetétes tapintócsap. A készüléktartó a kéz melegével és a környezeti hőmérséklettel szemben stabilizált.

Fix mérőcsap **keményfém betétes**.

#### Felhasználás:

Furatok Ø-jének, körkörösségének és hengerességének precíz mérésére, belső profilok mérésére.

#### Tartalom:

Komplett furatmikrokátor (mérőóra nélkül).

#### Opionális tartozék:

Hosszabbítók nagy mérési mélységekhez 435142 sz., finomkijelző 434674 sz., finomkijelző 434670 sz., beállító gyűrűk 484030 sz.

#### Figyelem:

Finomkijelzők használata esetén egy külön 434920 sz. 10-es méretű hosszabbító vagy a 434900 sz. 16-os méretű mérőtapintó szükséges. 800 mm-ig terjedő méréstartomány kivitel külön rendelésre szállítható.

### Műszaki leírás

Ismétlési pontosság mérőóra nélkül	1,5 µm
------------------------------------	--------

Mérésmélység	400 mm
Mérőcsapok száma	7
Méréstartomány	280 - 510 mm
Mérőtárcsák száma	4
Központosító tányér szélessége	156 mm
Csomagolás	Stabil doboz
Kalibrálás	C4
Termék fajtája	2 pontos furatmikrokátor

## Szolgáltatások

KalibrálásFuratmikrokátor (B + C alak) Max. mérésstartomány 800 mm	023210 800
--	------------

## Tartozék

Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 50/1 µm	434674 50/1
Mérésmélység hosszabbító Hossz 750 mm	435142 750
Mérésmélység hosszabbító Hossz 500 mm	435142 500
Mérésmélység hosszabbító Hossz 1500 mm	435142 1500
Induktív finomkijelző Extramesz Típus 2001	434670 2001
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 10 mm	484030 10
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 130/5 µm	434674 130/5
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Mérésmélység hosszabbító Hossz 250 mm	435142 250
Mérőóra balrafutó skálázással Mérésstartomány 10 mm	434807 10
Hosszabbító mérőtapintóhoz Hossz L 10 mm	434920 10
Beállító gyűrűDIN 2250 C Névleges Ø 290 mm	484030 290
Acél tapintó Típus 16	434900 16
Mérésmélység hosszabbító Hossz 2000 mm	435142 2000
Finomkijelző ± mérésstartomány / leolvasás 250/10 µm	434674 250/10

Digitális mérőóraleolvasás 0,0005 mm Méréstartomány  
12,5 mm

434322 12,5

Mérésmélység hosszabbító Hossz 1000 mm

435142 1000