

**Garant****Párhuzamos alátét készlet mágneses, Hossz: 90mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	366740 90
GTIN	4045197693815
Árucikk kategória	31Z

**Leírás****Kivitel:****Pontosság:** Magasságtűrés  $\pm 0,01$  mm; szélességtűrés  $\pm 0,02$  mm.**Keménység:** 60 HRC.**Páronként finomköszörülve.****A befogási idő akár 10 %-kal is csökkenthető.****Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

**Figyelem:**

50, 70, 100 és 150 mm hosszokban is kapható.

**Egyedi párhuzamos alátét – párok gyári paritással szállíthatók.****Műszaki leírás**

Magasság	15 mm
Magasság	22 mm
Magasság	25 mm
Magasság	30 mm

Magasság	32 mm
Szélesség	2,5 mm
Hossz	90 mm
Lécek száma	5 pár
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

## Tartozék

Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 90×2,5 mérethez Magasság 15 mm	366741 15
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 90×2,5 mérethez Magasság 22 mm	366741 22
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 90×2,5 mérethez Magasság 25 mm	366741 25
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 90×2,5 mérethez Magasság 32 mm	366741 32
Külön párhuzamos alátét pár, mágneses, a366740 sz. 90×2,5 mérethez Magasság 30 mm	366741 30