

**Nagy teljesítményű vágóolaj, sűrű, klórmentes DAR 50 Visco, Tartalom: 0,3l****Rendelési adatok**

Rendelés száma	084220 0,3
GTIN	2050000966149
Árucikk kategória	08J

Leírás**Kivitel:**

Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).

Felhordás kenőecsettel, spraypalackkal, permetező palackkal vagy kenőkészülékkel.

Előny:

Megnöveli a **szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget.**

Klórmentes – nem keletkeznek káros gőzök, **környezetbarát.**

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas **forgácsoláshoz** (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint **formáláshoz**. Feltétlenül szükséges **nehezen forgácsolható alapanyagok** pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkeltötvözetek, titán és hasonlóak megmunkálásánál. Ideális **színesfémekhez**.

Ásványolaj-bázisú, **sűrű folyású termék**, kiválóan alkalmas menetvágáshoz, jó tapadóképességű.

Műszaki leírás

Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
-------------------------	-------------

Adatlap

Szórófej	Standard
Forráspont	-44 °C
Szín	világos sárga
Kivitel	spray-palack
Öngyulladási hőmérséklet	365 °C
Tárolási hőmérséklet	15 - 35 °C
Tartalom	0,3 l
Termék fajtája	Vágóolaj / csiszolóolaj